



# TL-M Arranque Rápido

## TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

La lámpara TL-M RS (encendido rápido) (diámetro de tubo de 38 mm) tiene un revestimiento de silicona y una tira de encendido externa. Es adecuada para situaciones en las que las bajas temperaturas y la alta humedad requieren un encendido rápido y estable pero la reproducción del color no es importante. Las lámparas de encendido rápido se pueden encender sin un cebador.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                       |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Base del casquillo                        | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)        | 13.000 hora(s)                  |
| Datos técnicos de la luz                  |                                 |
| Código de color                           | 54-765                          |
| Flujo luminoso                            | 2.500 lm                        |
| Designación de color                      | Luz natural fría                |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 6200 K                          |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 63 lm/W                         |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 72                              |
| Operativos y eléctricos                   |                                 |
| Consumo de energía                        | 39,5 W                          |
| Corriente de lámpara (nom.)               | 0,430 A                         |


| Voltaje (nom.)                    | 101 V                     |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Voltaje (nom.)                    | 101 V                     |
| Controles y regulación            |                           |
| Regulable                         | Sí                        |
| Mecánicos y de carcasa            |                           |
| Forma de la bombilla              | T12 [38 mm (T12)]         |
| Aprobación y aplicación           |                           |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 8,0 mg                    |
| Consumo energético kWh/1000 h     | 47 kWh                    |
| Datos de producto                 |                           |
| Nombre de producto del pedido     | TL-M RS 40W/54-765 1SL/25 |

TL-M Arranque Rápido

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Nombre completo del producto | TL-M RS 40W/54-765 1SL/25 |
| Full EOC                     | 871150072441040           |
| Código de pedido             | 72441040                  |
| Código 12NC                  | 928030505471              |
| Cantidad por paquete         | 1                         |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500724410 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 25            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500724427 |

Plano de dimensiones



| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-M RS 40W/54-765<br>1SL/25 | 40,5 mm | 1.199,4 mm | 1.206,5 mm | 1.204,1 mm | 1.213,6 mm |

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

