



TL-M Rapid Start Couleur Standard

TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

La lampe TL-M RS (à démarrage rapide et avec un diamètre de tube de 38 mm) présente un revêtement externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent une allumage rapide et stable mais où le rendu des couleurs n'est pas essentiel. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


| Informations générales | | Tension (nom.) | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | 101 V | 101 V |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 13'000 h | | |
| Données techniques de l'éclairage | | Commandes et gradation | |
| Code couleur | 54-765 | Variation de l'intensité lumineuse | Oui |
| Flux lumineux | 2'500 lm | | |
| Désignation de la couleur | Lumière naturelle froide | Mécanique et boîtier | |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 6200 K | Forme de la lampe | T12 [38 mm (T12)] |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 63 lm/W | | |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | 72 | Approbation et application | |
| | | Taux de mercure (Hg) (nom.) | 8.0 mg |
| | | Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 47 kWh |
| Fonctionnement et électricité | | Données du produit | |
| Consommation électrique | 39.5 W | Nom du produit de la commande | TL-M RS 40W/54-765 1SL/25 |
| Courant lampe (nom.) | 0.430 A | | |

TL-M Rapid Start Couleur Standard

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Nom de produit complet | TL-M RS 40W/54-765 1SL/25 |
| Code EOC | 871150072441040 |
| Code de commande | 72441040 |
| Code 12NC | 928030505471 |
| Code de commande local | TLM40/54 |
| Quantité par pack | 1 |


| | |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500724410 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500724427 |

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-M RS 40W/54-765 1SL/25 | 40.5 mm | 1'199.4 mm | 1'206.5 mm | 1'204.1 mm | 1'213.6 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 40W/54-765 1SL/25

