




TL-M Rapid Start Super 80

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25
Nom de produit complet	TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25
Code EOC	871150072456440
Code de commande	72456440
Code 12NC	928030508371


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500724564
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500724571

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25	40.5 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/830 1SL/25

