



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

La lampada TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (diametro tubo 38 mm) offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL Standard Colors. La lampada presenta un rivestimento esterno in silicio e una striscia di accensione esterna. È adatta per le situazioni in cui basse temperature e umidità elevata richiedono un'accensione rapida e stabile. Le lampade Rapid Start possono essere accese senza uno starter.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corrente lampada (Nom)	0,430 A
Vita al 50% di guasti (Nom)	13.000 ore	Tensione (Nom)	103 V
		Tensione (Nom)	103 V
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	3.100 lm		
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Meccanica e corpo	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Forma lampadina	T12 [38 mm (T12)]
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	85	Approvazione e applicazione	
		Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8,0 mg
Funzionamento e parte elettrica		Consumo energetico kWh/1000 h	47 kWh
Consumo energetico	39,5 W		


TL-M Rapid Start Super 80

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Nome completo prodotto	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Full EOC	871150072462540
Codice d'ordine	72462540
Codice materiale (12NC)	928030508471
Codice locale	M4084


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500724625
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500724632

Disegno tecnico

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

