



TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS SUPER 80 65W/830 SLV/25

La lampe TL-M RS (démarrage rapide) Super 80, avec un diamètre de tube de 38 mm, fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs standards TL. La lampe présente une couche de protection externe en silicone et une bande d'allumage externe. Elle convient aux situations où une température réduite et une humidité élevée requièrent un allumage rapide et stable. Les lampes à démarrage rapide peuvent être allumées sans starter.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	5'100 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	64.0 W


Courant lampe (nom.)	0.670 A
Tension (nom.)	110 V
Tension (nom.)	110 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T12 [38 mm (T12)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh

TL-M Rapid Start Super 80

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25
Nom de produit complet	TL-M RS SUPER 80 65W/830 SLV/25
Code EOC	871150072516540
Code de commande	72516540
Code 12NC	928031008371


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500725165
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500725172

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25	40.5 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 65W/830 1SL/25

