




TL-M Rapid Start Super 80

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Nom de produit complet	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Code EOC	871150072522640
Code de commande	72522640
Code 12NC	928031008471


Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500725226
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500725233

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40.5 mm	1'500 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

