



TL-M Rapid Start Fullfärg

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 (rördiameter 38 mm) ger högre lumen per watt och bättre färgåtergivning än TL-standardfärger. Ljuskällan har en extern silikonbeläggning samt en extern tändremsa. Lämplig för situationer där låg temperatur och hög luftfuktighet kräver snabb och stabil tändning. Rapid Start-ljuskällor kan användas utan tändare.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	5 100 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgåtergivningsindex	85
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	64,0 W
Lampström (nom)	0,670 A


Spänning (nom)	110 V
Spänning (nom)	110 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T12 [38 mm (T12)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	74 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M Rapid Start Fullfärg

Fullständigt produktnamn	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Full EOC	87115007252640
Beskrivning av lokal kod	8343860
Beställningsnummer	72522640
Materialnummer (12NC)	928031008471
Lokal kod	8343860


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500725226
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500725233

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

