



TL-X XL

TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-X XL (diámetro de tubo de 38 mm) tiene una vida útil ampliada y cuenta con una tira de arranque interna para un funcionamiento sin arrancador electromagnético o un funcionamiento sin precaldeo de alta frecuencia. En combinación con el portalámparas especial, se eliminan todos los efectos posibles de parpadeo durante el arranque. Esta lámpara se utiliza en luminarias ignífugas y de mayor seguridad para aplicaciones en interiores y exteriores, como la industria petroquímica, en instalaciones marítimas, minas y cualquier ubicación en la que se puedan encontrar trazas de explosivos.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	
Base de casquillo	FA6 [FA6]	58 V	
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	21000 h	Controles y regulación	
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	26000 h	Regulable	Sí
Datos técnicos de la luz		Aprobación y aplicación	
Código de color	33-640	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Flujo lumínico (nom.)	940 lm	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	12,0 mg
Designación de color	Blanco frío (CW)	Consumo energético kWh/1000 h	25 kWh
Flujo lumínico 10.000 horas (nom.)	0 %	Datos de producto	
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	88 %	Código de producto completo	871150026135940
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	83 %	Nombre de producto del pedido	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Temperatura del color con correlación (nom.)	4100 K	EAN/UPC - Producto	8711500261359
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W	Código de pedido	26135940
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	63	Local Code	PHTLX20
Operativos y eléctricos		Cantidad por paquete	1
Power (Rated) (Nom)	20.0 W	Numerador - Paquetes por caja exterior	25
Corriente de lámpara (nom.)	0,380 A	N.º de material (12NC)	928037703332


TL-X XL

Peso neto (pieza)	124,000 g
ILCOS Code	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

TL-X XL 20W/33-640

Datos fotométricos



Designación de color /33-640



Designación de color /33-640

