



# TL-X XL



## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontstekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Lampvoet                                | FA6          |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere       |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 26.000 hr    |
| Gegevens lichttechniek                  |              |
| Kleurcode                               | 33-640       |
| Lichtstroom                             | 940 lm       |
| Kleuraanduiding                         | Koelwit (CW) |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38         |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38         |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 4000 K       |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 47 lm/W      |
| Kleurweergave-index (CRI)               | 60           |


| Bedrijfs- en elektrische gegevens     |         |
|---------------------------------------|---------|
| Energieverbruik                       | 20,0 W  |
| Lampstroom (nom.)                     | 0,380 A |
| Spanning (nom.)                       | 58 V    |
| Spanning (nom.)                       | 58 V    |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |         |
| Dimbaar                               | Ja      |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |         |
| Lampvorm                              | T12     |
| Keurmerken en classificaties          |         |
| Energie-efficiëntielabel              | G       |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)                | 12 mg   |

## TL-X XL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 12,0 mg                   |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 20 kWh                    |
| EPREL-registratienummer       | 423514                    |
| <b>Productgegevens</b>        |                           |
| Productnaam voor bestelling   | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |
| Volledige productnaam         | TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 |
| Full EOC                      | 871150026135940           |
| Bestelcode                    | 8711500261359             |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 928037703332  |
| Lokale code                      | TLXXL20W33    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500261359 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500261366 |

### Maatschets



| Product                   | D (max) | A (max) | B (max)  | B (min) | C (max) |
|---------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| TL-X XL 20W/33-640 SLV/25 | 40,5 mm | 574 mm  | 592,5 mm | 589 mm  | 611 mm  |

### Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

