



TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorech, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Údaje o produktu

General Information		Napětí (jmen.)	
Patice	FA6 [FA6]	103 V	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	21000 h	Controls and Dimming	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26000 h	Regulovatelné	Ano
Light Technical		Approval and Application	
Kód barvy	33-640	Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Světelný tok (jmen.)	2300 lm	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Spotřeba energie kWh/1000 h	47 kWh
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	0 %	Product Data	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Úplný kód výrobku	871150026137340
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	83 %	Objednávací název produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K	EAN/UPC – výrobek	8711500261373
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58 lm/W	Objednávací kód	26137340
Index barevného podání (jmen.)	63	Local Code	TLX4033
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Power (Rated) (Nom)	39.0 W	Číslování – balení v krabičce	25
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A	Materiál č. (12NC)	928037903332


TL-X XL

Celková hmotnost (kus)	233,000 g
ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

TL-X XL 40W/33-640

Fotometrické údaje



Barva světla /33-640



Barva světla /33-640

