



# TL-X XL



## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	FA6		60
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	26 000 h	Spotřeba energie	40,0 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Kód barvy	33-640	Napětí (jmen.)	103 V
Světelný tok	2 300 lm	Napětí (jmen.)	103 V
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Tvar žárovky	T12
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58 lm/W		

## TL-X XL

### Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423515

### Označení a balení

Objednací název produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Celý název výrobku	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25


Full EOC	871150026137340
Objednací kód	26137340
Číslo materiálu (12NC)	928037903332
Místní kód	TLX4033
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500261373
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500261380

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

