



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

La lampe TL-X XL (diamètre de tube de 38 mm) a une durée de vie prolongée et est dotée d'une bande d'allumage interne pour un fonctionnement électromagnétique sans starter ou haute fréquence sans préchauffage. Lorsqu'elle est associée à un support de lampe spécial, tout effet étincelant pendant l'allumage est éliminé. Cette lampe est utilisée dans les luminaires antidéflagrants et à sécurité renforcée pour les applications tant intérieures qu'extérieures, telles que l'industrie (péto)chimique, offshore, minière et tout site où des traces de gaz explosifs peuvent être présentes.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	FA6
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	26.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	33-640
Flux lumineux	2.300 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	58 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	60

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	40,0 W
Courant lampe (nom.)	0,430 A
Tension (nom.)	103 V
Tension (nom.)	103 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T12
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL


Taux de mercure (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	40 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423515

Données du produit

Nom du produit de la commande	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Nom de produit complet	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Code EOC	871150026137340
Code de commande	8711500261373


Code 12NC	928037903332
Code de commande local	TLXXL40W33
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500261373
Conditionnement par carton	25
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500261380

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

