



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Lampa TL-X XL (diametru tub 38 mm) are o durată de viață extinsă și este dotată cu o bandă de aprindere interioară pentru funcționare electromagnetică fără starter sau la frecvență înaltă fără preîncălzire. În combinație cu o armatură specială, toate efectele de scânteiere posibile în timpul aprinderii sunt eliminate. Această lampă este folosită în corpuri de iluminat rezistente la foc și cu siguranță sporită, în aplicații pentru interior și exterior, de exemplu, în industria (petro)chimică, în larg, în exploatarea minieră și în orice locație în care se pot găsi urme de gaze explozive.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungă la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	FA6
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	26.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	2.300 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	58 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	60

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	40,0 W
Curent lampă (nom.)	0,430 A
Tensiune (nom.)	103 V
Tensiune (nom.)	103 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T12
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL


Conținut de mercur (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	40 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423515

Date despre produs

Nume comandă produs	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Numele complet al produsului	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026137340


Cod de comandă	26137340
Număr material (12NC)	928037903332
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500261373
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500261380

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1.183,5 mm	1.202 mm	1.198,5 mm	1.220,5 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

