



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spotřeba energie	18,0 W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	1 200 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	434	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	399	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	66,7 lm/W		
Index podání barev (CRI)	91		


MASTER TL-D 90 De Luxe

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10
Full EOC	871150088837225
Objednací kód	88837225
Číslo materiálu (12NC)	928043593081

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Místní kód	TLD1893
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888372
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888389

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

