



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen				
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)			
Lichttechnische Daten				
Farbcode	930 [CCT of 3000K]			
Lichtstrom	1.200 lm			
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)			
Farbkoordinate X (Nom)	434			
Farbkoordinate Y (nom.)	399			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	66,7 lm/W			
Farbwiedergabeindex (CRI)	91			

Betrieb und Elektrik					
Energieverbrauch	18,0 W				
Lampenstrom (Nom)	0,360 A				
Lichtregelung und Dimmen					
Dimmbar	Ja				
Mechanik und Gehäuse					
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]				
Genehmigung und Anwendung					
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg				
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh				


Datasheet, 2023, Mai 1 Änderungen vorbehalten

MASTER TL-D De Luxe

Produktdaten					
Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10				
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10				
Gesamt-Produktcode	871150088837225				
Bestellcode	88837225				
Material-Nr. (12NC)	928043593081				


Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8711500888372
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888389

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
18W/930 SLV/10					

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10

MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der