



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värintoistoa: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	952
Valovirta	1 150 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,34
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,351
Vastaava värlämpötila (nim.)	5200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	62,5 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	92


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	18,4 W
Lampun virta (nim.)	0,360 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	19 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423520

MASTER TL-D 90 De Luxe

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10
Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10
Full EOC	871150088843325
Paikallisen koodin kuvaus	4926405
Tilauuskoodi	88843325
Tuotekoodi (12NC)	928043595081


Paikallinen koodi	4926405
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500888433
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888440

Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

