



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

| Allmän information                |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Socket                            | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Mätreferens för ljusflöde         | Sphere                          |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 15 000 h                        |
| Ljusteknik                        |                                 |
| Färgkod                           | 952                             |
| Ljusflöde                         | 1 150 lm                        |
| Färgbeteckning                    | Dagsljus                        |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 0,34                            |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 0,351                           |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 5200 K                          |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 62,5 lm/W                       |
| Färgåtergivningsindex             | 92                              |


| Drift och elektricitet          |         |
|---------------------------------|---------|
| Effektförbrukning               | 18,4 W  |
| Lampström (nom)                 | 0,360 A |
| Styrenheter och dimring         |         |
| Dimbar                          | Ja      |
| Mekanik och armaturhus          |         |
| Lampform                        | T8      |
| Användning och godkännande      |         |
| Energieffektivitetsklass        | G       |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 1,7 mg  |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 19 kWh  |
| EPREL-registreringsnummer       | 423520  |

# MASTER TL-D 90 De Luxe

| Produktdata              |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn  | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10 |
| Fullständigt produktnamn | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10 |
| Full EOC                 | 871150088843325                       |
| Beskrivning av lokal kod | 8343962                               |
| Beställningsnummer       | 88843325                              |
| Materialnummer (12NC)    | 928043595081                          |


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Lokal kod                                 | 8343962       |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8711500888433 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500888440 |

## Måttskiss




| Product                                  | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe<br>18W/952 SLV/10 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

## Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

