



MASTER TL-D De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

MASTER TL-D De Luxe mit 26 mm Röhrendurchmesser lässt Farben in ihrer natürlichen Schönheit erscheinen: satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, wo eine sehr gute Farbwiedergabe benötigt wird: Shops, Friseure, Juweliere, Museen, Zahnärzte, Erste-Hilfe- und Behandlungsräume in Krankenhäusern.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	93	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Energieverbrauch	18,4 W
Lichtstrom	1.150 lm	Lampenstrom (Nom)	0,360 A
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht		
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Dimmbar	Ja
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (nom.)	62,5 lm/W	Kolbenform	T8
		Genehmigung und Anwendung	
		Energieeffizienzklasse	G

MASTER TL-D De Luxe


Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	19 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423521

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10
Gesamt-Produktcode	871150088846425
Bestellcode	88846425


Material-Nr. (12NC)	928043596581
Lokaler Bestellcode	TLD18965
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500888464
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500888471

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


MASTER TL-D De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

