



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D fait ressortir la richesse, la profondeur et la beauté des couleurs de manière naturelle. Elle est donc particulièrement adaptée pour les applications où une très bonne reconnaissance des couleurs est nécessaire : les salles de premiers soins et de traitement dans les hôpitaux, les salles d'impression, les bijouteries, les cabinets de dentistes, les salons de coiffure, les musées et les magasins

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


| Informations générales                  |                                 | Indice de rendu de couleur (IRC)   |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Culot                                   | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | 93                                 |                 |
| Référence de mesure de flux             | Sphere                          | Fonctionnement et électricité      |                 |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15'000 h                        | Consommation électrique            | 18.4 W          |
| Données techniques de l'éclairage       |                                 | Courant lampe (nom.)               | 0.360 A         |
| Code couleur                            | 965 [CCT of 6500K]              | Commandes et gradation             |                 |
| Flux lumineux                           | 1'150 lm                        | Variation de l'intensité lumineuse | Oui             |
| Désignation de la couleur               | Lumière naturelle froide        | Mécanique et boîtier               |                 |
| Coordonnée chromatique X                | 0.313                           | Forme de la lampe                  | T8 [26 mm (T8)] |
| Coordonnée chromatique Y                | 0.337                           | Approbation et application         |                 |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 6500 K                          | Classe d'efficacité énergétique    | G               |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 62.5 lm/W                       |                                    |                 |

# MASTER TL-D 90 De Luxe

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 1.7 mg                                |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 19 kWh                                |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423521                                |
| Données du produit                 |                                       |
| Nom du produit de la commande      | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10 |
| Nom de produit complet             | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10 |
| Code EOC                           | 871150088846425                       |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande           | 88846425      |
| Code 12NC                  | 928043596581  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500888464 |
| Conditionnement par carton | 10            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500888471 |

## Schéma dimensionnel



| Product                                  | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe<br>18W/965 SLV/10 | 28 mm   | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm  |



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

