



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10

Эта лампа TL-D позволяет увидеть сочные, богатые и натуральные цвета. Поэтому лампа идеально подходит для использования в местах, где необходимо хорошо различать цвета: в палатах первой помощи и ухода за больными (больницы), в печатных цехах, ювелирных лавках, кабинетах стоматологии, парикмахерских, музеях, магазинах

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	89 %
LSF 16000 h Rated	33 %
LSF 20000 h Rated	2 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	965 [Цветовая температура 6500K]
Светоотдача (ном.)	1150 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1150 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Координата цветности X (ном.)	309
Координата цветности Y (ном.)	323

Коррелированная цветовая температура (ном.)	6500 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	63,9 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	93
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Ток лампы (ном.)	0,360 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	25 °C

MASTER TL-D 90 De Luxe

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) B
 Содержание ртути (Hg) (ном.) 2 mg
 Энергопотребление кВт-час/1000 ч 22 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта 871150088846425
 Название продукта для заказа MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965
 SLV/10

EAN/UPC — продукт	8711500888464
Код заказа	928043596581
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	928043596581
Вес нетто (шт.)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/65/1A-E-G13

Предупреждение и условия безопасности

• Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D De Luxe 18W/965

Фотометрические данные



Цвет излучения TL-D de Luxe /965

Цвет излучения TL-D de Luxe /965

MASTER TL-D 90 De Luxe

Срок службы

