



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	965 [CCT of 6500K]
Lichtstroom (nom.)	930 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	930 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	309
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	323
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	51,7 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	98
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lampstroom (nom.)	0,360 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

MASTER TL-D 90 Graphica

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	22 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871150088852525
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10
EAN/UPC - Product	8711500888525

Bestelcode	88852525
Local Code	TLDGRAPHIC18W965
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	928043796581
Netto gewicht (per stuk)	71,000 g
ILCOS Code	FD-18/65/1A-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D Graphica 18W/965

Fotometrische gegevens



MASTER TL-D 90 Graphica

Levensduur

