



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Spotřeba energie	36,0 W
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Světelně technické		Řízení a stmívání	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	2 800 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	434	Certifikace a použití	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	399	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,8 lm/W		
Index podání barev (CRI)	91		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10
Full EOC	871150088856325
Objednací kód	88856325
Číslo materiálu (12NC)	928044593081


Místní kód	TLD3693
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888563
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8711500888570

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10

