



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	8000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	89 %
LSF 16000h	33 %
LSF 20000h	2 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	950 [CCT / 5 000 K]
Valovirta (nim.)	2330 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2330 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	348
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	360
Vastaava väriämpötila (nim.)	5300 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	65 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	95
LLMF 2000 h nimellinen	93 %
LLMF 4000 h nimellinen	90 %
LLMF 6000 h nimellinen	88 %
LLMF 8000 h nimellinen	85 %
LLMF 12000 h nimellinen	82 %
LLMF 16000 h nimellinen	80 %
LLMF 20000 h nimellinen	78 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampun virta (nim.)	0,440 A

Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B

MASTER TL-D 90 Graphica


Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	43 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150088864825
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10
EAN/UPC – tuote	8711500888648
Tilaukoodi	88864825

Sähkönumero	4926515
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	928044795081
Nettopaino (kappale)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Graphica 36W/950

Valonjakotiedot



Värisävy TL-D Graphica /950



Värisävy TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä

