



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Cette lampe TL-D présente un excellent rendu des couleurs et constitue donc une solution idéale dans l'industrie graphique et l'imprimerie pour vérifier la qualité des documents imprimés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Référence de mesure de flux	Sphere
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8'000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	965 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	2'100 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Coordonnée chromatique X	0.313
Coordonnée chromatique Y	0.337
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	57.1 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	97

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36.8 W

Courant lampe (nom.)	0.440 A
----------------------	---------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T8 [26 mm (T8)]

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423528


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10
Nom de produit complet	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Code EOC	871150088836525
Code de commande	88836525
Code I2NC	928044796581
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500888365


Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500888662

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1'199.4 mm	1'206.5 mm	1'204.1 mm	1'213.6 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

