



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10

Această lampă TL-D asigură o redare excelentă a culorii, ceea ce o face foarte potrivită pentru industria grafică și poligrafică pentru verificarea calității materialului tipărit.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale		Curent lampă (nom.)		0,440 A
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase		
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Cu reglarea intensității luminoase	Da	
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	8.000 ore	Sistem mecanic și carcasă		
Date tehnice lumină		Formă bec	T8 [26 mm (T8)]	
Cod culoare	965 [CCT of 6500K]	Aprobare și aplicație		
Flux luminos	2.100 lm	Clasă de eficiență energetică	G	
Denumirea culorii	Lumină naturală rece	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313	Consum de energie kWh/1000 h	37 kWh	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337	Număr de înregistrare EPREL	423528	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Date despre produs		
Randament luminos (nominal) (nom.)	57,1 lm/W	Nume comandă produs	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965	
Indice de redare a culorilor (IRC)	97		SLV/10	
Funcționare și sistem electric				
Consum de curent	36,8 W			


MASTER TL-D 90 Graphica

Numele complet al produsului	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10
Full EOC	871150088836525
Cod de comandă	88836525
Număr material (12NC)	928044796581
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1


EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500888365
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8711500888662

Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm




Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10

