



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10

Esta lámpara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados de forma natural. Así pues es muy adecuada para aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de impresión, joyerías, dentistas, peluquerías, museos y tiendas

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de energía	58,5 W
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)	Corriente de lámpara (nom.)	0,670 A
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	4.350 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]
Coordenada X de cromacidad (Nom)	434	Aprobación y aplicación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	399	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2 mg
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K	Consumo energético kWh/1000 h	68 kWh
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	74,4 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	91		

MASTER TL-D 90 De Luxe

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10
Nombre completo del producto	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10
Full EOC	871150088867925
Código de pedido	88867925


Código 12NC	928045093081
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500888679
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500888686

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

