



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla ger färgerna ett rikt, djupt och livfullt utseende på ett naturligt sätt. Den lämpar sig därför mycket väl för användningsområden där god färgigenkänning behövs: akut- och behandlingsrum på sjukhus, tryckerirum, juvelerare, tandläkare, frisörer, museum och butiker

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	4 350 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	434
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	399
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	74,4 lm/W
Färgåtergivningsindex	91
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	58,5 W


Lampström (nom)	0,670 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	68 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10
Full EOC	871150088867925

MASTER TL-D 90 De Luxe

Beskrivning av lokal kod	8343972
Beställningsnummer	88867925
Materialnummer (12NC)	928045093081
Lokal kod	8343972
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500888679
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500888686

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

Livslängd




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10

