



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]
Světelný tok	4 600 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,9 lm/W
Index podání barev (CRI)	91

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	58,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	68 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe


Označení a balení		Místní kód	TLD5894
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	Číslování SAP – počet v balení	1
Celý název výrobku	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500888693
Full EOC	871150088869325	Číslování SAP – balení v krabičce	10
Objednací kód	88869325	Pouzdro – EAN/UPC	8711500888709
Číslo materiálu (12NC)	928045094081		

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10

