



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetlówka świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, drukarni, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	952
Strumień Świetlny	4 550 lm
Oznaczenie koloru	Światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,34
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,351
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	5200 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76,1 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	92


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	59,8 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	60 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe

Numer Rejestracyjny EPREL	423530
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 1SL/10
Full EOC	871150088871625
Kod zamówienia	88871625


Materiał Nr (12NC)	928045095081
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500888716
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8711500888723

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/952 SLV/10

