



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Tämän TL-D-lampun ansiosta värit ovat luonnollisia ja ne näyttävät syviltä ja korostetuilta. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan korkealaatuista värinvalaistusta: ensiapu- ja toimenpidehuoneet, painotalot, jalokiviliikkeet, hammaslääkärin vastaanotto, kampaamot, museot ja myymälät.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	12000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	99 %
LSF 6000h	99 %
LSF 8000h	99 %
LSF 12000h	89 %
LSF 16000h	33 %
LSF 20000h	2 %
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	965 [ CCT / 6 500 K ]
Valovirta (nim.)	4550 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	4550 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	309
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	323

Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	77,8 lm/W
Värinvalaistusindeksi (nim.)	93
LLMF 2000 h nimellinen	96 %
LLMF 4000 h nimellinen	95 %
LLMF 6000 h nimellinen	94 %
LLMF 8000 h nimellinen	93 %
LLMF 12000 h nimellinen	92 %
LLMF 16000 h nimellinen	91 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lampun virta (nim.)	0,670 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	68 kWh

## Tuotetiedot


Koko tuotekoodi	871150088873025
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

EAN/UPC – tuote	8711500888730
Tilauskoodi	88873025
Sähkönumero	4926536
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	928045096581
Nettopaino (kappale)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1A-E-G13

## Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


## Mittapiirros




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D De Luxe 58W/965

## Valonjakotiedot



## Värisävy TL-D de Luxe /965



## Värisävy TL-D de Luxe /965

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Käyttöikä

