



# MASTER TL-D 90 De Luxe

## MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10

Dzięki tej świetlówce TL-D kolory wydają się bogate, głębokie i naturalnie wzmocnione. Dlatego świetlówka świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się bardzo dobrego rozpoznawania barw: sal pierwszej pomocy i gabinetów zabiegowych w szpitalach, drukarni, sklepów jubilerskich, gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich, muzeów czy sklepów

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	89 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	33 %
LSF 20000h cykl 12h znam.	2 %
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	965 [ Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	4550 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4550 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	309

Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	323
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77,8 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	93
Utrz.Strum.2000	96 %
LLMF 4000h	95 %
Utrz.Strum.5000	94 %
LLMF 8000h	93 %
LLMF 12000h	92 %
LLMF 16000h	91 %
LLMF 20000h	90 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Prąd lampy (Nom)	0,670 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	tak
---------------------	-----

## Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	68 kWh

## Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150088873025
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10

EAN/UPC - Produkt	8711500888730
Kod zamówienia	88873025
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	928045096581
Waga netto (szt.)	167,000 g
ILCOS Code	FD-58/65/1A-E-G13

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



## Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D De Luxe 58W/965

## Dane fotometryczne



## Barwa Światła TL-D de Luxe /965

## Barwa Światła TL-D de Luxe /965

# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Okres eksploatacji

