



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 1SL/10

Tämä TL-D-lamppu tarjoaa erinomaisen värintoiston, joten se sopi hyvin graafiselle ja painoalalle, kun painetun materiaalin laadun seuranta on tärkeää.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	952
Valovirta	3 640 lm
Värimerkki	Päivänvalo
Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,34
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,351
Vastaava värlämpötila (nim.)	5200 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	61,1 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	59,6 W

Lampun virta (nim.)	0,670 A
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T8 [26 mm (T8)]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,7 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	60 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423532
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10


MASTER TL-D 90 Graphica

Koko tuotenimi	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952
	1SL/10
Full EOC	871150088875425
Paikallisen koodin kuvaus	4926545
Tilauuskoodi	88875425
Tuotekoodi (12NC)	928045295081
Paikallinen koodi	4926545


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500888754
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8711500888761

Mittapiirros

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm




Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

Käyttöikä




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

MASTER TL-D 90 Graphica

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 58W/952 SLV/10

