



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10

Denna TL-D-ljuskälla har utmärkt färgåtergivning, vilket gör den mycket lämplig för att kontrollera kvaliteten på tryckt material i grafik- och tryckeribranschen.

Produktdata

Allmän information		Färgåtergivningsindex (nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		95
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	6000 h	LLMF 2 000 tim specificerat	93 %
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h	LLMF 4 000 tim specificerat	90 %
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h	LLMF 6 000 tim specificerat	88 %
LSF 2 000 tim specificerat	99 %	LLMF 6 000 tim specificerat	85 %
LSF 4 000 tim specificerat	99 %	LLMF 12 000 tim specificerat	82 %
LSF 6 000 tim specificerat	99 %	LLMF 16 000 tim specificerat	80 %
LSF 8 000 tim specificerat	99 %	LLMF 20 000 tim specificerat	78 %
LSF 12 000 tim specificerat	89 %		
LSF 16 000 tim specificerat	33 %		
LSF 20 000 tim specificerat	2 %		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	950 [CCT av 5 000 K]	Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Ljusflöde (nom)	3750 lm	Lampström (nom)	0,670 A
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	3750 lm		
Färgbeteckning	Dagsljus	Temperatur	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	348	Temperatur (nom)	25 °C
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	360		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5300 K	Styrenheter och dimming	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	62,7 lm/W	Dimbara	Ja
		Användning och godkännande	
		Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
		Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	2 mg

MASTER TL-D 90 Graphica


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	69 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150088875425
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10
EAN/UPC – Produkt	8711500888754
Beställningsnummer	88875425

E-nummer	8343984
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	928045295081
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS kod	FD-58/53/1A-E-G13

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Graphica 58W/950

Fotometriska data



Ljulfärg TL-D Graphica /950

Ljulfärg TL-D Graphica /950

MASTER TL-D 90 Graphica

Livslängd

