



Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

Avec un spectre optimisé adapté à la sensibilité de l'œil de la mouche, les lampes Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S et PL-L conviennent parfaitement pour attirer les insectes. Elles ne présentent presque pas de flux UV-B et sont dès lors tout à fait sûres. Qui plus est, avec le taux de mercure le plus bas du secteur et exemptes de plomb à 100 %, ces lampes constituent un choix très respectueux de l'environnement. Enfin, la vaste gamme de facteurs de forme (droit (T5, T8, T12), circulaire (TL-E) et compact (PL-S/PL-L)) et de puissances permet de réaliser toutes sortes de conceptions pour vos électrocuteurs à mouches

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Dépréciation UV à 8000 heures	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16 %
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13 000 h	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h	Consommation électrique	18 W
Données techniques de l'éclairage		Courant lampe (nom.)	0,36 A
Code couleur	10	Tension (nom.)	59 V
Couleur	Actinic	Tension (nom.)	59 V
Coordonnée trichromatique x (nominale)	222	Mécanique et boîtier	
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	210	Forme de l'ampoule	T26 [T 26 mm]
Dépréciation UV à 2000 heures	8 %		
Dépréciation UV à 5000 heures	12 %		

Actinic BL TL (-K)/TL-D(-K)

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
-----------------------------	--------

UV

Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	5,0 W
-----------------------------------	-------

Données du produit

Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
-------------------------------	-------------------------------

Nom de produit complet	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25
------------------------	-------------------------------

Full EOC	871150026325440
----------	-----------------

Code de commande	928048001003
------------------	--------------

Code 12NC	928048001003
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---


Code EAN – Produit/Boîte	8711500263254
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	25
----------------------------	----


EAN/UPC – Boîte	8711500263261
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25

