



# TL-D Colored

## TL-D Colored 18W Red 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	150
Strumień świetlny (Nom)	25 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	25 lm
Oznaczenie koloru	czerwona (HO)
Utrz.Strum.2000	95 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Prąd lampy (Nom)	0,360 A
Napiecie (Nom)	59 V

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	26 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150072684140
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 18W Red 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500726841
Kod zamówienia	72684140
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928048001505
Waga netto (szt.)	71,000 g

## TL-D Colored

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



### Rysunki techniczne



TL-D 18W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

### Dane fotometryczne



Barwa Światła TL-D /150

