



TL-D farbig

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

Mit farbigen TL-D Leuchtstofflampen können spezielle Farbeffekte in rot, grün, blau und gelb geschaffen werden. Neben einzelnen Farben kann durch Mix der verschiedenen Farben weißes Licht geschaffen werden. Hohe Lichtströme werden durch Einsatz von "basic powders" erreicht. Anwendungsbereiche sind Bühnenbeleuchtung, Schaufensterdekoration, Beleuchtung auf Festen, in Bars oder Diskotheken.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	180
Lichtstrom (Nom)	400 lm
Nennlichtstrom (Nom)	400 lm
Lichtfarbe	Blau (B)
Strahlungsrückgang nach 2000h	85 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,360 A
Spannung (Nom)	59 V
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (nom.)	25 °C


Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150072690240
Bestell-Produktname	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500726902
Bestellcode	72690240
Local Code	1000218
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048001805
Nettogewicht (Einzelteil)	71,000 g

TL-D farbig

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



TL-D 18W/180 Blue

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Blue	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
1SL/25					

Photometrische Daten



Lichtfarbe TL-D /180

