



Colores estándares TL-D

TL-D 18W/33-640 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulable	Sí
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13.000 hora(s)		
Información técnica sobre la luz		Mecánica y carcasa	
Código de color	33-640	Forma del foco	T8 [26 mm (T8)]
Flujo luminoso	1.200 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada	4100 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	5,0 mg
Índice de producción de color (IRC)	63	Consumo de energía kWh/1000 h	22 kWh
Operación y aspectos eléctricos		Información del producto	
Consumo de energía	18,0 W	Nombre del producto del pedido	TL-D 18W/33-640 1SL/25
Corriente de la lámpara (nominal)	0,360 A	Nombre del producto completo	TL-D 18W/33-640 1SL/25
Voltaje (nominal)	59 V	Full EOC	871150095041340
Voltaje (nominal)	59 V	Código del pedido	928048003312
		N.º de material (12NC)	928048003312
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1

Colores estándares TL-D


EAN/UPC: producto/caja	8711500950413
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500950420

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/33-640 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/33-640 1SL/25

Lifetime




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/33-640 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/33-640 1SL/25

Colores estándares TL-D

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/33-640 1SL/25

