



# TL-D Standard Couleur

## TL-D 18W/54-765 1SL/25

Les lampes TL-D aux couleurs standard (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour fraîche. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit


| Informations générales                  |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Culot                                   | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 13 000 h                        |
| Données techniques de l'éclairage       |                                 |
| Code couleur                            | 54-765                          |
| Flux lumineux                           | 1 050 lm                        |
| Désignation de la couleur               | Lumière naturelle froide        |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 6200 K                          |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | 72                              |
| Fonctionnement et électricité           |                                 |
| Consommation électrique                 | 18,0 W                          |
| Courant lampe (nom.)                    | 0,360 A                         |
| Tension (nom.)                          | 59 V                            |
| Tension (nom.)                          | 59 V                            |

| Commandes et gradation             |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui                    |
| Mécanique et boîtier               |                        |
| Forme de la lampe                  | T8                     |
| Approbation et application         |                        |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 5,0 mg                 |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 22 kWh                 |
| Données du produit                 |                        |
| Nom du produit de la commande      | TL-D 18W/54-765 1SL/25 |
| Nom de produit complet             | TL-D 18W/54-765 1SL/25 |
| Code EOC                           | 871150095043740        |
| Code de commande                   | 95043740               |
| Code 12NC                          | 928048005422           |
| Quantité par pack                  | 1                      |

TL-D Standard Couleur


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500950437 |
| Conditionnement par carton | 25            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500950444 |

Schéma dimensionnel




| Product                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL-D 18W/54-765 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W/54-765 1SL/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

TL-D Standard Couleur

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 18W/54-765 1SL/25

