



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

TL-D 燈管 (管直徑 26 mm) 可以利用紅色、綠色、藍色和黃色光營造特殊效果及氣氛，或是吸引目光。除了使用特定顏色，也可以混合色彩製造白光。這個燈具由於使用基礎粉末，有優異的光輸出。照明應用包括商店、展示間、酒吧、餐廳、展示區、標誌照明和娛樂商店。

安全提示

- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
壽命 (故障率 50%) (標稱)	15,000 h
照明技術	
色碼	160
光通量	1,580 lm
色彩名稱	黃色
運轉與電力	
耗電量	36.0 W
燈具電流 (標稱)	0.440 A
電壓 (標稱)	103 V
電壓 (標稱)	103 V
控制與調光	
可調光	是
機械與外罩	
燈泡形狀	T8

認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	13.0 mg
能源消耗 kWh/1000 h	44 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
完整產品名稱	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
完整產品代碼	871150072751040
訂單代碼	928048501605
材質 Nr. (12NC)	928048501605
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500727510
分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500727527


TL-D Colored

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28.0 mm	1,199.4 mm	1,206.5 mm	1,204.1 mm	1,213.6 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

