



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

Această lampă TL-D (diametrul tubului 26 mm) ajută la crearea unor efecte și ambianțe speciale sau atrage atenția prin folosirea luminii roșii, verzi, albastre și galbene. Pe lângă folosirea culorilor specifice, este posibilă și combinarea culorilor pentru a crea lumina albă. Lampa răspândește un flux luminos puternic datorită utilizării pulberilor de bază. Zonele de utilizare includ magazine și showroom-uri, baruri și restaurante, spații demonstrative, iluminatul indicatoarelor și locații de agrement.

Warnings and safety

- Este foarte puțin probabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore	Sistem mecanic și carcasă	
Date tehnice lumină		Formă bec	T8
Cod culoare	160	Aprobare și aplicație	
Flux luminos	1.580 lm	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	13,0 mg
Denumirea culorii	Galben	Consum de energie kWh/1000 h	44 kWh
Funcționare și sistem electric		Date despre produs	
Consum de curent	36,0 W	Nume comandă produs	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Curent lampă (nom.)	0,440 A	Numele complet al produsului	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25
Tensiune (nom.)	103 V	Full EOC	871150072751040
Tensiune (nom.)	103 V	Cod de comandă	72751040

TL-D Colored

Număr material (12NC)	928048501605
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500727510
Numărător SAP – Pachete per exterior	25


EAN/UPC – Cutie	8711500727527
-----------------	---------------

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25

