



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Stmívatelné	Ano
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15 000 h	Mechanické a materiály	
Světelně technické		Tvar žárovky	T8
Kód barvy	170	Certifikace a použití	
Světelný tok	4 300 lm	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Barevné konstrukce	Zelená (G)	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	36,0 W	Objednávací název produktu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A	Celý název výrobku	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Napětí (jmen.)	103 V	Full EOC	871150064300140
Napětí (jmen.)	103 V	Objednávací kód	64300140
		Číslo materiálu (12NC)	928048501705

TL-D Colored

Místní kód	TLD3617
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500643001
Číslování SAP – balení v krabičce	25

Pouzdro – EAN/UPC	8711500643018
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

