



MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	20000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	79
Lichtstrom (Nom)	1750 lm
Lichtfarbe	Food
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	85 %
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	49 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	74

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Spannung (Nom)	103 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150070622540
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500706225
Bestellcode	70622540
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928048502043
Nettogewicht (Einzelteil)	135,000 g
ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13

MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Food 36W/79



Photometrische Daten



Lichtfarbe /79

Lichtfarbe /79

Lebensdauer



MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Lebensdauer

