



TL-D aux couleurs standard

TL-D 36W/33-640 1SL/25

Les lampes TL-D aux couleurs standards (diamètre de tube de 26 mm) créent des ambiances allant du blanc chaud à la lumière du jour froide. Ces lampes présentent une efficacité et un rendu des couleurs modérés.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	33-640
Flux lumineux	2 850 lm
Couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4100 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	63

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	36,0 W
Courant lampe (nom.)	0,440 A
Tension (nom.)	103 V
Tension (nom.)	103 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T8


Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Nom de produit complet	TL-D 36W/33-640 1SL/25
Full EOC	871150095045140
Code de commande	928048503312
Code 12NC	928048503312
Numérateur - Quantité par kit	1

TL-D aux couleurs standard


Code EAN – Produit/Boîte	8711500950451
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC – Boîte	8711500950468

Schéma dimensionnel





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

TL-D aux couleurs standard

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/33-640 1SL/25

