



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Pienpaine-elohopeahöyryloistelamppuja, joiden sisäpinta on pinnoitettu pitkäaaltoista UV-säteilyä lähettävällä fluoriloistejauheella luminanssin aktivoimiseksi

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	15 000 tuntia
Käyttöikä (nim.)	12 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	108 [08 lead free glass]
Värimerkki	Blacklight Blue
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	36 W
Lampun virta (nim.)	0,44 A
Jännite (nim.)	103 V
Jännite (nim.)	103 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T26 [T 26 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	5,0 mg

UV	
UV-A-säteily 100 h (IEC)	9,5 W
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL-D 36W BLB 1SL/25
Koko tuotenimi	TL-D 36W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095115140
Paikallisen koodin kuvaus	4922987
Tilauskoodi	95115140
Tuotekoodi (12NC)	928048510805
Paikallinen koodi	4922987
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500951151
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	25
EAN/UPC – laatikko	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

