



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Les lampes TL-D/08 Blacklight Blue sont des lampes fluorescentes basse pression à vapeur de mercure. Elles présentent une enveloppe interne revêtue d'une poudre fluorescente qui émet un rayonnement UV à grande onde pour stimuler la luminescence.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales

| | |
|---|---------------------------------|
| Culot | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 15'000 h |
| Durée de vie utile (nom.) | 12'000 h |

Données techniques de l'éclairage

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Code couleur | 108 [08 lead free glass] |
| Désignation de la couleur | Blacklight Blue |

Fonctionnement et électricité

| | |
|-------------------------|--------|
| Consommation électrique | 36 W |
| Courant lampe (nom.) | 0.44 A |
| Tension (nom.) | 103 V |
| Tension (nom.) | 103 V |

Mécanique et boîtier

| | |
|-------------------|---------------|
| Forme de la lampe | T26 [T 26 mm] |
|-------------------|---------------|

Approbation et application

| | |
|-----------------------------|--------|
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 5.0 mg |
|-----------------------------|--------|

UV


| | |
|-----------------------------------|-------|
| Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 9.5 W |
|-----------------------------------|-------|

Données du produit

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Nom du produit de la commande | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Nom de produit complet | TL-D 36W BLB 1SL/25 |
| Code EOC | 871150095115140 |
| Code de commande | 95115140 |
| Code 12NC | 928048510805 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500951151 |
| Conditionnement par carton | 25 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500951168 |


TL-D Blacklight Blue

Schéma dimensionnel



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 36W BLB 1SL/25 | 28 mm | 1'199.4 mm | 1'206.5 mm | 1'204.1 mm | 1'213.6 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

