



TL-D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25

Svetelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue sú fluorescenčné nízkotlakové ortuťové výbojky. Majú vnútorný plášť potiahnutý fluorescenčným práškom vyžarujúcim dlhovlnné UV žiarenie na vyvolanie luminiscencie.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Životnosť (nom.)	12 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	108 [08 lead free glass]
Označenie farby	Blacklight Blue
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	36 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,44 A
Napätie (nom.)	103 V
Napätie (nom.)	103 V
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T26 [T 26 mm]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	5,0 mg

Žiarenie UV	
Žiarenie UV-A 100 h (IEC)	9,5 W
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TL-D 36W BLB 1SL/25
Úplný názov produktu	TL-D 36W BLB 1SL/25
Úplný kód produktu	871150095115140
Objednávkový kód	95115140
Č. materiálu (12NC)	928048510805
Miestny objednávkový kód	TLD36108
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500951151
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500951168


TL-D Blacklight Blue

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W BLB 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W BLB 1SL/25

