



TL-D Couleur

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Cette lampe TL-D (diamètre de tube de 26 mm) contribue à créer des ambiances et des effets particuliers ou à attirer l'attention grâce à la lumière rouge, verte, bleue et jaune. En plus d'utiliser des couleurs spécifiques, il est également possible de mélanger les couleurs pour créer une lumière blanche. Cette lampe offre un flux lumineux élevé, grâce à l'utilisation de poudres de base. Parmi les applications figurent les magasins et les show-rooms, les bars et les restaurants, les espaces de démonstration, l'éclairage des panneaux de signalisation et les magasins de loisirs.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Commandes et gradation	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h		
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Code couleur	160	Forme de la lampe	T8
Flux lumineux	2'250 lm		
Désignation de la couleur	Jaune		
Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Consommation électrique	58.5 W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	13.0 mg
Courant lampe (nom.)	0.670 A	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	70 kWh
Tension (nom.)	111 V		
Tension (nom.)	111 V		
Données du produit		Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	Nom de produit complet	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
Code EOC	871150095447340		
Code de commande	95447340		

TL-D Couleur

Code 12NC	928049001605
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500954473
Conditionnement par carton	25


Codes EAN/UPC – Boîte	8711500954480
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28.0 mm	1'500.0 mm	1'507.1 mm	1'504.7 mm	1'514.2 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

