



Colores estándares TL-D

TL-D 58W/54 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

| Información general | | Controles y atenuación | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Tapa-base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Regulable | Sí |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 13.000 hora(s) | | |
| Información técnica sobre la luz | | Mecánica y carcasa | |
| Código de color | 54-765 | Forma del foco | T8 [26 mm (T8)] |
| Flujo luminoso | 4.000 lm | | |
| Designación de color | luz natural fría | Aprobación y aplicación | |
| Temperatura de color correlacionada | 6200 K | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 5,0 mg |
| Índice de producción de color (IRC) | 72 | Consumo de energía kWh/1000 h | 68 kWh |
| Operación y aspectos eléctricos | | Información del producto | |
| Consumo de energía | 58,5 W | Nombre del producto del pedido | TL-D 58W/54 1SL/25 |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0,670 A | Nombre del producto completo | TL-D 58W/54 1SL/25 |
| Voltaje (nominal) | 111 V | Full EOC | 872790091864900 |
| Voltaje (nominal) | 111 V | Código del pedido | 928049005481 |
| | | N.º de material (12NC) | 928049005481 |
| | | Numerador SAP: cantidad por paquete | 1 |

Colores estándares TL-D


| | |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC: producto/caja | 8727900918649 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 25 |
| EAN/UPC - Caja | 8727900918656 |

Plano de dimensiones




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| TL-D 58W/54 1SL/25 | 28 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 58W/54 1SL/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25



Life Expectancy Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25

Colores estándares TL-D

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 58W/54 1SL/25

