



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 400 HR 1CT/4

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GZZ9.5 [GZZ9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	28 080 лм
Светоотдача	31 200 лм
Координата цветности X (ном.)	326
Координата цветности Y (ном.)	321
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5830 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	78 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92
Длина дуги, O (ном.)	6,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	400 В
Ток лампы (ном.)	7 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 400 HR 1CT/4
Полное название продукта	MSR 400 HR 1CT/4
Полный код продукта	871829122796000
Код заказа	928050205115
Материал № (12NC)	928050205115
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291227960
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718291227977


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 mm	6,0	59 mm	61 mm	60	110 mm	24 mm	23,5	23 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

