



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 4000 HR 1CT/1

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G38 [G38]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	300 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	331 200 лм
Светоотдача	368 000 лм
Координата цветности X (ном.)	304
Координата цветности Y (ном.)	310
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7270 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	92 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, O (ном.)	20,0 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	4 000 В
Ток лампы (ном.)	25,8 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSR 4000 HR 1CT/1
Полное название продукта	MSR 4000 HR 1CT/1
Полный код продукта	872790092676700
Код заказа	928050405114
Материал № (12NC)	928050405114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900926767
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8727900926774


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000	77 mm	20,0	141 mm	143 mm	142	255 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/1		mm			mm			mm	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 4000 HR 1CT/1

